

# Scheda Tecnica



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre sedi in Italia : Bergamo - Milano - Padova - Torino - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## SET AEROSOL - 2 UNITA'

Codice : 2931-60

L'unità aerosol è un dispositivo leggero e portatile che utilizza una tecnologia specializzata, (contenente nitrato di potassio) in grado di sopprimere gli incendi di classe A, B, C, F. Il dispositivo rilascia minuscole particelle solide sospese in un gas. Queste particelle interferiscono con le reazioni chimiche a catena dell'incendio provocando una riduzione del calore e di conseguenza anche una riduzione della quantità di acqua/schiuma richiesta per lo spegnimento. Lascia pochi o addirittura zero residui e quindi riduce i danni all'area e/o al contenuto. L'efficacia è massima se utilizzato in abbinamento alla coperta antifiama (che confina lo spazio) e alla lancia (la nebbia d'acqua raffredda l'auto e rende la coperta ancora più impermeabile ai gas).



- Robusta valigia imbottita contenente 2 aerosol e istruzioni.
- Non riduce i livelli di ossigeno.
- Ecologicamente sicuro e rispettoso dell'ambiente (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
- Innocuo per gli esseri umani e gli animali.
- Conservare a temperature comprese tra +5 / +40 °C e umidità massima 80%
- Riferimenti normativi: EN 15276-1, ISO 15779, KIWA BRL K23001, UL 2775, NFPA 2010 AS 4487, ISO 9094 + ISO9001, ISO14001, BSI Kitemark, CE, EPA SNAP listing, ATEX.

### SPECIFICHE TECNICHE


Volume coperto : massimo 45 m<sup>3</sup> (singola unità)  
Dimensioni aerosol : 205x165x72 mm  
Peso aerosol : ~ 2,1 Kg (singola unità)  
Dimensioni valigia : 430x370x160 mm  
Peso valigia completa : ~ 7,0 Kg

Vita utile aerosol : 15 anni

### COME ATTIVARE L'AEROSOL

Raddrizzare le estremità dei perni ed estrarre il perno. Ora si sentirà un clic. L'unità è ora attivata e inizierà a produrre aerosol dopo un ritardo di 8 secondi. Entro 25 secondi, l'unità verrà scaricata. Il tempo di attesa (il tempo prima della riaccensione) dipende dalla perdita e dalla quantità di gr/m<sup>3</sup> inserita. Il tempo di attesa medio è di 30 minuti. Più piccolo è il volume (in m<sup>3</sup>) dello spazio, più lungo sarà il tempo di attesa. Mantenere una distanza di sicurezza. Chiudere lo spazio con la coperta dopo l'attivazione.

NOTA :  
Utilizzabili solo da  
vigili del fuoco e  
soccorritori  
qualificati.



| File name        | Type of document | Model   | Date       | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------------|------------------|---------|------------|-------|-------|------|------|
| st_set 2 aerosol | Data sheet       | 2931-60 | 04/09/2024 | M.R   |       | 1    | 1/1  |